

# 価格・物性試験一覧 UP5001-UP5514 (ビニルレザー)

試験方法 ※JIS K 6772の規定項目により実施しております。

**引張強さ・引張伸び率**：規定の引張試験機を用いて指定する速度で引張り、試験片の一部が切断した際の最大荷重(N)と伸び率(%)を測定する。

**引裂強さ**：試験片に切り込みを入れて規定の試験機によって引裂き、その際の最大荷重(N)を測定する。

**剥離力**：試験片の被膜と基布を一部剥がして規定の試験機にかけ引剥がし、その際の最大荷重(N)を測定する。

**不粘着性**：規定サイズ2枚の試験片の被膜部分を向かい合わせにしガラス板で挟む。さらに3kgの荷重をかけた状態で、約70℃にて24時間保持、その後おもりを外して常温で冷やし、2枚の試験片を剥がした際に被膜面に損傷等の異常がないか検証する。

**耐寒性**：規定の低温槽の中に折り曲げた試験片をセットし、その上から規定のおもりを落下させ衝撃を与え試験片のひび割れの有無を検証する。

**染色堅牢度 耐光**：日光(紫外線カーボンアーク灯光)を規定の試験条件で試験片に100時間照射し、光に対する堅牢性を測定する。

**染色堅牢度 摩擦**：試験片に200gの荷重をかけながら白綿布を往復摩擦させ、汚染の程度を測定する。乾燥摩擦は、そのまま白綿布を用い、湿潤摩擦ではその白綿布を人口汗液に浸し使用する。

※当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありません。

※プチブラウニー：耐寒性(-20℃)の条件です。

ページ	商品名	品番	標準価格 (円/m) (税別)	原産国	引張強さ (N)		引張伸び率 (%)		引裂強さ (N)		剥離力 (N)		不粘着性	耐寒性 (-10℃)	染色堅牢度(級)		
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	摩擦	
																乾燥	湿潤
L-Texture L-テクスチャー																	
3	カラーレザー	UP5001-UP5150	1,800	日本	314	136	51	198	27.1	23.8	23.8	23.8	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	5
5	カラーパレットII	UP5151-UP5180	2,600	日本	196	124	58	156	26.9	31.5	13.4	14.5	異常なし	異常なし	4~4-5	5	5
5	カラーパレットII抗ウイルス	UP5181-UP5186	3,600	日本	242	149	73	186	39.5	28.1	17.2	18.8	異常なし	異常なし	4-5	4-5	5
6	ピアーダ	UP5187-UP5196	4,500	中国	287	567	74	91	47.6	34.4	47.3	53.5	異常なし	異常なし	3-4~4-5	5	4-5~5
6	スーパーソフト L	UP5197-UP5208	8,800	日本	666	392	64	131	37.0	41.0	37.0	26.0	異常なし	異常なし	4	4-5	5
7	NP アビデ	UP5209-UP5218	3,800	中国	294	256	86	108	40.4	41.2	33.0	52.7	異常なし	異常なし	7~8	5	4-5~5
8	NP カラー	UP5219-UP5226	3,400	日本	323	129	36	190	45.9	34.9	18.1	14.7	異常なし	異常なし	4~4-5	5	5
8	NP クロス	UP5227-UP5232	3,500	日本	313	110	33	191	23.2	24.9	23.8	21.6	異常なし	異常なし	4~4-5	5	5
9	シルキーラスタルII	UP5233-UP5267	3,000	日本	347	96	33	175	23.0	28.3	21.9	19.3	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	4-5~5
9	シルキーラスタルII抗ウイルス	UP5268-UP5277	4,000	日本	421	98	41	211	39.4	38.1	24.6	22.7	異常なし	異常なし	4-5	4~4-5	4-5~5
11	ティルリ	UP5278-UP5302	3,400	日本	341	128	31	205	40.0	41.4	26.4	21.6	異常なし	異常なし	4~4-5	5	5
12	アロウルート	UP5303-UP5322	3,400	日本	356	108	32	187	22.0	23.2	24.7	20.0	異常なし	異常なし	4-5	4~5	4-5~5
13	ミロンジュ L	UP5323-UP5330	3,500	日本	356	119	31	181	25.1	36.6	21.6	20.2	異常なし	異常なし	4~4-5	5	5
13	ジェントルテイラー L	UP5331-UP5338	3,800	日本	341	140	29	214	24.3	36.3	34.9	23.3	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	4-5~5
14	バスケット	UP5339-UP5342	3,400	日本	326	87	35	165	40.2	36.3	23.9	19.9	異常なし	異常なし	4-5	4~5	4~5
14	ナチュレクロス	UP5343-UP5348	3,400	日本	342	142	38	204	24.9	29.2	56.5	46.2	異常なし	異常なし	4-5	5	5
15	プチブラウニー	UP5349-UP5354	3,500	日本	382	128	32	181	24.0	32.4	42.5	30.1	異常なし	異常なし	4-5	5	5
15	ブリックロック	UP5355-UP5360	3,400	日本	375	90	34	254	24.5	36.3	32.4	23.6	異常なし	異常なし	4-5	4~5	4~5
16	スラントスクラッチ	UP5361-UP5366	3,800	日本	339	137	29	214	29.4	45.1	22.4	21.2	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	4-5~5
16	レティックアーマー	UP5367-UP5370	3,800	日本	384	128	31	231	24.5	29.4	34.8	24.0	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
17	デニムII	UP5371-UP5379	3,400	日本	394	94	31	160	24.7	28.3	20.2	19.4	異常なし	異常なし	4-5	4-5~5	4-5~5
17	カラービーナッツ	UP5380-UP5385	3,400	日本	336	93	34	231	24.1	31.0	23.4	22.1	異常なし	異常なし	4~4-5	4~5	4~5
18	サテン	UP5386-UP5390	5,000	スペイン	206	151	77	175	33.9	33.0	13.1	15.5	異常なし	異常なし	4-5	4-5~5	3-4~5
19	鱧鉄	UP5391-UP5392	3,800	日本	330	113	39	188	34.3	33.3	19.7	13.8	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
19	クロコ・リッチ	UP5393-UP5395	5,200	スペイン	248	185	49	85	50.4	44.6	75.5	82.6	異常なし	異常なし	4-5	4~5	3-4~5
20	オーストリッチ	UP5396-UP5403	3,000	日本	357	102	36	182	25.5	31.4	30.3	22.6	異常なし	異常なし	4-5	4~4-5	4~5
20	イスタンブールII	UP5404-UP5413	3,000	日本	426	109	45	206	39.2	36.5	24.8	23.5	異常なし	異常なし	4-5	4-5~5	4-5~5
21	アトランティックルート	UP5414-UP5425	2,800	日本	296	103	35	208	26.8	32.0	22.3	23.7	異常なし	異常なし	4-5	4~5	4~5
21	パシフィックルート	UP5426-UP5437	2,800	日本	324	102	36	205	48.8	38.0	16.2	17.2	異常なし	異常なし	4~4-5	4~5	4~5
22	クラック	UP5438-UP5442	3,400	日本	318	92	28	154	26.5	35.3	30.4	22.7	異常なし	異常なし	4~4-5	4~4-5	4-5~5
22	コースティクス	UP5443-UP5447	3,300	日本	417	113	41	212	36.9	38.4	26.9	23.5	異常なし	異常なし	4-5	4-5	4-5~5
L-Pattern L-パターン																	
23	シビルタ	UP5451-UP5453	3,500	日本	450	99	42	241	31.5	35.7	29.3	24.0	異常なし	異常なし	4-5	4-5	4-5
24	テルネーロ	UP5454-UP5455	6,500	スペイン	379	149	66	182	21.0	28.7	35.4	43.3	異常なし	異常なし	4-5	4-5	4-5~5
24	ミンク・モード	UP5456-UP5460	5,000	スペイン	178	188	53	117	35.4	37.8	92.8	83.0	異常なし	異常なし	4~4-5	2-3~5	3~5
25	クラシカルブーケ	UP5461-UP5464	3,500	日本	360	89	27	175	24.5	30.4	19.9	20.1	異常なし	異常なし	4~5	4~4-5	4~4-5
25	キルトアーガイル	UP5465-UP5468	6,000	スペイン	207	192	67	82	49.7	44.6	23.8	23.7	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5	4-5
26	ランダムメタリック	UP5469-UP5472	3,500	日本	334	88	33	177	42.6	36.0	22.3	17.7	異常なし	異常なし	4-5	5	5
26	麻葉繫	UP5473-UP5476	4,000	日本	333	147	29	216	26.5	37.2	40.0	23.9	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	5
27	クオリス L	UP5477-UP5484	4,000	日本	391	154	40	218	30.4	33.3	27.0	21.6	異常なし	異常なし	4-5	5	5
28	ペチカ L	UP5485-UP5486	4,000	日本	351	121	32	190	29.9	35.3	30.3	22.0	異常なし	異常なし	4-5	5	5
28	ブルテリアチェック L	UP5487-UP5490	4,000	日本	382	147	31	207	23.5	35.3	38.5	26.0	異常なし	異常なし	4~4-5	4-5~5	5
29	マーブルストライプ	UP5491-UP5494	3,600	日本	420	120	37	210	25.0	37.0	29.0	23.0	異常なし	異常なし	4	4-5	5
29	オルタネート	UP5495-UP5498	3,600	日本	420	120	37	210	25.0	37.0	29.0	23.0	異常なし	異常なし	4-5	5	5
29	ランダムストライプ	UP5499-UP5502	3,600	日本	335	148	42	201	24.0	27.4	54.1	45.9	異常なし	異常なし	4-5	5	5
30	フィクタージュ L	UP5503-UP5510	3,800	日本	387	125	33	182	27.4	33.3	38.0	27.8	異常なし	異常なし	4	4-5	4-5
30	コバンコバン	UP5511-UP5514	3,900	日本	427	135	33	212	27.4	40.2	34.0	21.3	異常なし	異常なし	4	4-5	5